

Praktischer, formschöner Trinkwasserfilter

zur Montage unter der Arbeitsfläche.  
Wasserauslauf über separaten Spezialhahn oder eine Druck-Armatur möglich. Montage durch einen Fachmann erforderlich.

## Anwendungsbereich

Wasserfiltration in Küchen zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser, auch bei hohem Blei- und Kupferkonzentrationen einsetzbar (je nach verwendetem Filtereinsatz). Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc.

## Technische Gerätedaten

### Ausführung

Gerät zur Montage unter der Spüle zur Filterung des kalten Leitungswassers. Montage durch den Fachmann erforderlich.

### Maße

Filtergerät Durchmesser 120 mm, Maße über die Quick-Anschlüsse 180 mm, Höhe 310 mm, mit Wandhalterung 350 mm, Gewicht ohne Filterpatrone ca. 1250 g, Edelstahlflexschläuche ca. 800 mm Länge

### Wassertemperatur

Die Betriebstemperatur richtet sich nach dem eingebauten Filtereinsatz. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers Betrieb nur mit Kaltwasser - max. 20° C zulässig. Vor Frost schützen.

## Lieferumfang Solo UT

Komplettes Filtergerät mit Quickanschlüssen und montiertem Wandhalter, kompl. Edelstahl-Flexschläuchen mit Absperrhahn, Schlüssel zum Öffnen des Gehäuses, Filterwechselanzeiger und Bedienungs- Anbauanleitung,

Die Armatur und den Filtereinsatz wählen Sie bitte separat.

## passende Filtereinsätze


SFP Standard (NFP Premium)  
SPFP Superpure (IFP Puro)  
CBR 2 Comfort (nur Sanquell)



Artikel-Nr. 130  
ohne Filtereinsatz



Option:  
Auslaufhahn "Lugano"  
kompl. Edelstahl



Anschlussschema mit  
separatem Auslaufhahn



Artikel-Nr. 792  
Sanquell-Paket UT  
bestehend aus:  
Filter Solo UT-Quick mit  
komplettem Anschlussmaterial,  
Filtereinsatz SPFP Superpure,  
Sanquell Veredler "UT-Filter",

## Option: Anbau v. Energetisierung

z. B. des Sanquell Veredlers "UT-Filter"  
durch bequeme Montage am Edelstahl  
Auslaufhahn "Lugano" möglich.



Artikel-Nr. 253  
Sanquell Wasserveredler  
"UT-Filter"

## Option: Anbau v. Energetisierung

z. B. die hochwirksame UMH-Kleingerät  
montieren Sie am Zulauf des separaten  
Auslaufhahns oder am Filter direkt.



Artikel-Nr. 201  
UMH-Kleingerät



Artikel-Nr. 775  
UMH Paket UT Quick  
bestehend aus:  
Filter Solo UT Quick,  
mit kompl. Anschlussmaterial  
Filtereinsatz SPFP Superpure,  
UMH - Kleingerät